

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

NUT PLUG ұсақ (100 микроннан аз), Орташа (100/200 микрон) және Ірі (1000 микроннан астам) үш түрге қол жетімді.

ТИПТІК СИПАТТАМАЛАР

Сыртқы көрінісі	ұнтақтан қоңыр түсті түйіршіктерге дейін
Ерігіштік	ерімейді
SG	1.2 – 1.4
Көлемдік тығыздығы	550 – 650 кг/м ³
Дисперсивтілік	су негізіндегі ерітінділерде

ӨНІМДІ ҚОЛДАНУ

NUT PLUG айналымды бақылау үшін пайдаланылады. Ұсақ түрі көбінесе айналымды жоғалтудың сақтандырғышы ретінде пайдаланылады және діріл елегі арқылы өтеді. Орташа түрі шығындарды азайту үшін талшықтармен және мақталармен үйлесімді, ал ірі түрі үлкен жарықшақтарды жабылады. NUT PLUG жоғары қысымда жұмыс істейді және ерітіндінің басқа қасиеттеріне әсер етпейді.

NUT PLUG ұсақ түрі айналым жоғалуы күтілетін облыстарда қорғау шарасы ретінде барреліне of 3 - 6 фунт концентрациясына араласады. Қауіп-қатерді жүзеге асыру кезінде барреліне 10-20 фунт пайдалану керек. Орташа және ірі түрлерді елеулі проблемалар туындаған кезде жалғыз немесе басқа материалдармен бірге пайдалану керек.

БӨЛШЕКТЕРДІҢ ӨЛШЕМІ

Ұсақ 1-3мм

Орташа 2-4 мм

Ірі 3-6 мм

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Құрғақ және салқын жерде сақтау.

ҚАПТАЛУЫ

NUT PLUG астары бар 25 кг-нан көп қабатты қаптарға оралған.